


技术数据：（对于超出这些参数的应用，请咨询博世力士乐公司！）


压力介质	矿物油 (HL, HLP) 按 DIN 51 524 ¹⁾ 可生物分解
¹⁾ 适用于丁腈橡胶和氟橡胶密封	压力介质按 VDMA 24 568 (参见 RE 90 221) ;
²⁾ 仅适用于氟橡胶密封	HETG (菜籽油) ¹⁾ ; HEPG (聚乙二醇) ²⁾ ;
	HEES (合成酯) ²⁾ ; 其他压力介质请咨询!
油液清洁度	油液最高允许污染度按 NAS 1638 , 第9级。 因此, 我们推荐过滤器最小过滤比 $\beta_{10} \geq 75$ 。
压力介质温度范围	°C -30 至 +80 对丁腈橡胶密封件 -20 至 +80 对氟橡胶密封件
粘度范围	mm ² /s 2.8 至 500
最高工作压力	bar 至 315
最大流量	L/min 至 120
流动方向	见图形符号
自由流动方向开启压力	见性能曲线
面积比	$A_1/A_2=1/11$, 45 ; $A_3/A_2=1/2$, 86 (见第1页剖面图)
重量	kg 约 3

性能曲线 (在 $v = 41 \text{ mm}^2/\text{s}$ 和 $t = 50 \text{ °C}$ 时测得)



元件尺寸

(尺寸单位：mm)



Rexroth
Bosch Group

Bosch Rexroth AG
D-97813 Lohr a. Main
Zum Eisengießer 1 • D-97816 Lohr a. Main
Telephone: 0 93 52/18-0
Telefax: 0 93 52/18-23 58 Telex: 6 89 418-0
eMail: documentation@rexroth.de
Internet: www.boschrexroth.de

博世力士乐 (中国) 有限公司
香港九龙长沙湾长顺街19号杨耀松(第六)工业大厦1楼
电话: (852) 2262 5100 传真: (852) 2786 0733
电邮: bri.info@boschrexroth.com.hk
网址: www.boschrexroth.com.cn